



## Endoscop video VIPER cu sondă, Ø 2,8 mm, Lungime sondă: 1000mm



### Date comandă

Numărul de comandă	492791 1000
GTIN	2050002074347
Clasa articolului	49C

### Descriere

#### Execuție:

Endoscop video VIPER ușor, compact și utilizabil flexibil. Sondele interschimbabile rapid, cu diametre (de la 2,2 mm) și cu lungimi de lucru diferite măresc flexibilitatea. Cu greutatea sa redusă, endoscopul VIPERA este extrem de ușor și de util.

- **Monitor luminos de 4,3 inchi cu tehnologie CMOS pentru imagini în calitate HD.**
- **Manevrare intuitivă și ușoară.**
- **Inspecții lungi, fără întreruperi, datorită pachetului de acumulatori disponibili în comerț.**
- **Transfer rapid de date cu micro-USB 2.0, miniconexiune HDMI și slot pentru card de memorie SD.**
- **Sonde interschimbabile rapid, cu diametre și lungimi de lucru diferite.**

#### Livrare:

alimentator, cablu micro USB, cablu video, 2x Li-Ion acumulator, card de memorie SD de 8 GB, suport metalic, valiză de transport.

### Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Dimensiune afișaj	4,3 inch
Senzor de cameră	CMOS
Serie	VIPER

Unghiul câmpului vizual	90 grad
Domeniu de focalizare	3 - 50 mm
Lungime sondă	1000 mm
Direcția de privire	0 grad
Ø sondei	2,8 mm
Caracteristici nume produs	Ø 2,8 mm
Tip produs	Endoscop