

Garant**Disc compact din material textil, Ø 115 mm, Comparație granulație: 150****Date comandă**

Numărul de comandă	567005 150
GTIN	4067263516682
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Materialul abraziv presat alcătuit din fibre, cu granulație abrazivă cu liant de rășină permite **îndepărtarea și finisarea într-un singur pas**. Model **de duritate medie** cu **agresivitate sporită și stabilitate a muchiilor**. Pentru lucrări generale de debavurare, șlefuire ușoară cu finisare fină a suprafețelor.

Aplicație:

Pentru prelucrarea suprafețelor și a muchiilor pe polizoarele unghiulare (turație recomandată 6000 min⁻¹).

Descriere tehnică

Material abraziv	Corindon normal (A)
Grad de duritate	Mijloc
Execuție	6 A medium
Prescurtare pentru material abraziv	A
Grad de finețe	Mijloc
Comparație granulație	150

Ø găurii	22,23 mm
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Descrierea formei	plat
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Disc compact

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		