



Endoscop video VIPER cu sondă, Ø 3,0 mm, Lungime sondă: 2000mm



Date comandă

Numărul de comandă	492792 2000
GTIN	2050002074385
Clasa articolului	49C

Descriere

Execuție:

Endoscop video VIPER ușor, compact și utilizabil flexibil. Sondele interschimbabile rapid, cu diametre (de la 2,2 mm) și cu lungimi de lucru diferite măresc flexibilitatea. Cu greutatea sa redusă, endoscopul VIPERA este extrem de ușor și de util.

- **Monitor luminos de 4,3 inchi cu tehnologie CMOS pentru imagini în calitate HD.**
- **Manevrare intuitivă și ușoară.**
- **Inspecții lungi, fără întreruperi, datorită pachetului de acumulatori disponibili în comerț.**
- **Transfer rapid de date cu micro-USB 2.0, miniconexiune HDMI și slot pentru card de memorie SD.**
- **Sonde interschimbabile rapid, cu diametre și lungimi de lucru diferite.**

Livrare:

alimentator, cablu micro USB, cablu video, 2x Li-Ion acumulator, card de memorie SD de 8 GB, suport metalic, valiză de transport.

Descriere tehnică

Domeniu de focalizare	3 - 50 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime sondă	2000 mm
Senzor de cameră	CMOS

Unghiul câmpului vizual	90 grad
Serie	VIPER
Dimensiune afișaj	4,3 inch
Direcția de privire	90 grad
Ø sondei	3 mm
Caracteristici nume produs	Ø 3,0 mm
Tip produs	Endoscop