

**Endoscop video VIPER cu sondă, Ø 3,0 mm, Lungime sondă: 3000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492792 3000
GTIN	2050002074378
Clasa articolului	49C

Descriere**Execuție:**

Endoscop video VIPER ușor, compact și utilizabil flexibil. Sondele interschimbabile rapid, cu diametre (de la 2,2 mm) și cu lungimi de lucru diferite măresc flexibilitatea. Cu greutatea sa redusă, endoscopul VIPERA este extrem de ușor și de util.

- **Monitor luminos de 4,3 inch cu tehnologie CMOS pentru imagini în calitate HD.**
- **Manevrare intuitivă și ușoară.**
- **Inspecții lungi, fără întreruperi, datorită pachetului de acumulatori disponibili în comerț.**
- **Transfer rapid de date cu micro-USB 2.0, miniconexiune HDMI și slot pentru card de memorie SD.**
- **Sonde interschimbabile rapid, cu diametre și lungimi de lucru diferite.**

Livrare:

alimentator, cablu micro USB, cablu video, 2x Li-Ion acumulator, card de memorie SD de 8 GB, suport metalic, valiză de transport.

Descriere tehnică

Dimensiune afișaj	4,3 inch
Domeniu de focalizare	3 - 50 mm
Unghiul câmpului vizual	90 grad
Serie	VIPER

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime sondă	3000 mm
Direcția de privire	90 grad
Senzor de cameră	CMOS
Ø sondei	3 mm
Caracteristici nume produs	Ø 3,0 mm
Tip produs	Endoscop