

Garant**Freze șlefuire GARANT Master Uni – mediu, carbură, Tip: E1220****Date comandă**

Numărul de comandă	540355 E1220
GTIN	4067263736806
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Lungimea cozii 200 mm (poate fi tăiată pentru o altă lungime).

Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Mașina se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.

Descriere tehnică

Ø cap	12 mm
Lungimea totală	220 mm
Lungimea capului	20 mm
Descrierea formei	Picătură
Serie	GARANT Master Uni
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		