

HOLEX

Perie conică cu formă curbată Răsucire alternativă, sârmă din oțel 0,50 mm, Ø periei D1×filet M: 115XM14mm



Date comandă

Numărul de comandă	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Clasa articolului	57H

Descriere

Execuție:

Perie conică cu formă curbată, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

Aplicație:

Răsucire alternativă (dreapta/ stânga) pentru un efect mai agresiv la lucrările dificile de periere. Recomandată pentru utilizarea pe colțuri și muchii, cu funcționare silențioasă. Ideală pentru prelucrarea locurilor greu accesibile și pentru lucrările de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare.**

Descriere tehnică

Număr de cozi răsucite	20
Filet M	M14

Ø periei D ₁	115 mm
Grosimea perilor	0,5 mm
Lățimea garniturii L ₁	12 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	24 mm
Turație maximă	12500 min ⁻¹
Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	Răsucire alternativă
Tip produs	Perie conică