


HOLEX**Perie rotundă cu coadă Microabrazivă granulație SiC 320, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 70X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	574455 70X10
GTIN	4067263934882
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Peri de șlefuit din nylon cu HM de siliciu, presați în înveliș de oțel; Ø ax 6 mm.

Aplicație:

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Șlefuirea fină uscată sau umedă a aluminiului, oțelului, inoxului și plasticului. Temperatură maximă de utilizare 80°C.

Descriere tehnică

Granulație	320
Ø periei D ₁	70 mm
Turație maximă	15000 min ⁻¹
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	20 mm

Turație recomandată	4000 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Tip produs	Perie rotundă