

Garant

Suport plăcuțe de tăiere convex Vario plus eco pentru canelare frontală, pe dreapta, Domeniu Ø canelare D1 / D2: 67/100mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	274516 67/100
GTIN	4067263950745
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de prindere cod 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

$D_1 = \text{Ø}$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \text{Ø}$ maxim pentru prima canelare.

Descriere tehnică

Serie	Eco
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	67 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	100 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{\max}	18 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	Cod 273656 – 273749
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Lățime de canelare w	3 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe