

Garant

Suport plăcuțe de tăiere convex Vario plus eco pentru canelare frontală, pe dreapta, Domeniu Ø canelare D1 / D2: 38/55mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	274520 38/55
GTIN	4067263962113
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de prindere cod 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

Descriere tehnică

Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	55 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	Cod 273656 – 273749
Serie	Eco
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	22 mm

Ø minim pentru canelarea 1 D ₁	38 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Lățime de canelare w	4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe