

## ejendals

### Pereche de mănuși Tegera® 9125, Mărimea mănușilor: 7



#### Date comandă

Numărul de comandă	094398 7
GTIN	7392626064362
Clasa articolului	04R

#### Descriere

##### Execuție:

**Tegera® 9125.** Mănuși din **piele sintetică** (Microtan®) impermeabilă cu palmă căptușită. Suprafață texturată pentru o **aderență mai bună pe suprafețe uscate și umede**. Cu bandă reflectorizantă pe partea din spate a mâinii pentru vizibilitate sporită. Model scurt cu arătător întărit.

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

##### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Cu croi strâns. Este cu un număr mai mică.

#### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	TEGERA PRO 9125
Mărimea mănușilor	7
Conținut	6

Proprietate a mănușilor	prindere cu scai
EN 388	2122X
Material de suport	Poliester
Strat de acoperire	Piele sintetică
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	fără strat de acoperire
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri/negru/galben
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Piele sintetică
Tip produs	Mănuși universale