

## ejendals

### Pereche de mănuși Tegera® 877, Mărimea mănușilor: 7



#### Date comandă

Numărul de comandă	094313 7
GTIN	7340118397979
Clasa articolului	04R

#### Descriere

##### Execuție:

Tegera® 877. Extrem de subțire pentru confort ridicat, cu sensibilitate maximă. Mănușă antistatică pentru utilizări **ESD**. Recomandate și pentru operarea **ecranelor tactile**.

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

##### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănușile care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

#### Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Denumirea producătorului	TEGERA 877
Conținut	6

Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
EN 388	3120X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	albastru / negru
Tehnologie de tricotat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale