

**mimatic**  
Tool Systems**Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lățime ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218222 32
GTIN	2050001736956
Clasa articolului	29C

**Descriere****Execuție:**

Pentru secționare, tăiere și canelare.  
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e$  max.

**Descriere tehnică**

Lățimea plăcuței E	6 mm
Adâncime de atac $a_{e\max}$ per tăiere	7,6 mm
Ø D	32 mm
Tip de suport de bază	09/16
Număr de dinți Z	16
Coadă tip	cu alezaj
Strat de acoperire	TiAlN

Avans $f_z$	0,02 mm
Material	Carbură
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

### Accesorii

Suport de bazăCoadă Weldon Tip 09/16	218205 09/16
--------------------------------------	--------------