

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB735, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile **extrem de stabile** conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și rectificat. Structura cu granulație submicronică le conferă tenacitate și rezistență ridicată la uzură.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 5$  mm.

Rază la colț: 0,4 mm

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT 09T304 TR
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	320 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	215 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	140 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		