

**HOLEX****Perie cu sârmă răsucită Sârmă de oțel, Ø periei D1×grosimea perilor:  
22X0,35mm****Date comandă**

Numărul de comandă	574850 22X0,35
GTIN	4067263935094
Clasa articolului	57H

**Descriere****Execuție:**

Sârmă specială netedă, **innodată**, presată într-un manșon de oțel, Ø ax 6 mm, densitate uniformă a garniturii, deosebit de rezistentă la uzură.

**Aplicație:**

Pentru debavurare, evacuare a zgurii și pentru toate lucrările de periere semidificile și dificile.

**Peria se deschide mai mult sau mai puțin larg în funcție de turație și de aceea poate fi introdusă și în spații mai înguste** de exemplu, pentru a prelucra interiorul unei carcase.

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Ø periei D <sub>1</sub>	22 mm
Grosimea perilor	0,35 mm
Număr de cozi răsucite	6
Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	28 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga
Tip produs	Perie tip pensulă

