

Garant**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Din oțel călit special pentru scule, pentru funcționare antivibrații și durată îndelungată de utilizare. Datorită tăișului plan special se obțin suprafețe de calitate foarte bună.

Notă:

Pentru **a utiliza** toate cele 4 tășuri, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP, 2,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT 09T304
Ø tăișului D _c	63 mm

Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP