

Garant
Burghiu de centrare CNC, 90°, Ø D_s: 16mm

Date comandă

Numărul de comandă	231500 16
GTIN	4045197220462
Clasa articolului	21Y

Descriere

Execuție:
Cu coadă Weldon.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire d ₁	15 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	16
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	231540 TX15 (2,5 Nm)
Lungimea cozii h	70 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGT 11T3
Adâncime maximă de găurire l ₁	7 mm
Număr de dinți Z	1
Coadă tip	Coadă Weldon
Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor	90
Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor	Rază
Caracteristici nume produs	90°
Răcire interioară	nu
Unghiul la vârf	90 grad

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurub de fixare Torx® Acționare TX15

231540 TX15

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500