

**Garant****Burghiu de centrare CNC, 142°, Ø D<sub>s</sub>: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231502 20
GTIN	4045197324016
Clasa articolului	21Y

**Descriere****Execuție:  
Cu coadă Weldon.****Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	231540_TX15 (2,5 Nm)
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	100 mm
Adâncime maximă de găurire l <sub>1</sub>	3 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Lungimea cozii h	70 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGT 11T3
Ø maxim de găurire d <sub>1</sub>	18,5 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	16
Număr de dinți Z	1
Coadă tip	Coadă Weldon
Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor	142
Caracteristici nume produs	142°
Răcire interioară	nu
Unghiul la vârf	142 grad

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

**Accesorii**

Șurub de fixare Torx® Acționare TX15	231540 TX15
--------------------------------------	-------------

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
--	-------------

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
---	-----------

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
--	------------