

**Garant**

**Freze-disc / de debitat cu arbore Lățime oțel  $ap = 2,2 \text{ mm}$ ,  $\varnothing D$  / număr de dinți Z: 100/8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	218426 100/8
GTIN	4045197533951
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi.**

**Aplicație:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

**Utilizare text publicitar:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Nr. comandă: 218440 până la 218444 (vezi catalogul principal)

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu  $\varnothing$  de până la  $D = 200 \text{ mm}$ .  
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

**Descriere tehnică**

Ø gulerului $d_1$	48 mm
Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1119
Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Ø tăişului $D_c$	100 mm
Ø suportului de bază $d_2$	48 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	26 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Număr de dinți Z	8
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc