

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiiilor așchietoare.

Adaptat pentru:

HOLEX GG2123, GG2124 precum și GARANT și freza pentru colțuri HOLEX 90° Nr. 215800 – 215870.

Conținut:

50 × 215947 ST900

Notă:

Valori de referință

Pentru $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,12 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100308 TR
Categorie	HB7525
Materialul sculei	carbură
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	390 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	180 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

APMT 100308 TR Tip ST900

215947 ST900