


Garant**Tarod de mașină Forma B, vaporizat, M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2150 M10
GTIN	4067263086062
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 132150.**

Formă deosebit de stabilă.

Porțiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de așchii. Con de atac forma B, cu porțiune dură de atac.**Avantaj:****Autoghidare optimă și evitarea formării unui al doilea filet la inversarea sensului de rotație.****Descriere tehnică**

Tip de filet	M
Ø găurii de centrare	8,5 mm
Adâncimea filetului	30 mm
Lungimea totală L	100 mm
Dimensiunea filetului	M10
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Ø Filet	10 mm
Număr de dinți Z	3

Conținut	10
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	8 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	1,5 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții

Accesorii

Tarod de mașină Forma B M M10	132150 M10
-------------------------------	------------