


**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1270 M8
GTIN	4067263090540
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 131265.****Cu con de atac.****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz. **ISO 2 6H**

HSS-E**Descriere tehnică**

Conținut	10
Dimensiunea filetului	M8
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D _s	8 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	M
Pătrat coadă □	6,2 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Lungimea totală L	90 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	6,8 mm
Ø Filet	8 mm
Standard	DIN 371
Adâncimea filetului	16 mm
Pas filet	1,25 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Serie	CleverTap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	P

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat

Accesorii

HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M8	131265 M8
---	-----------