

Garant**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
120412/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 120412/50
GTIN	4067263092605
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4,25 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	250324 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 120412 Categorie HB7020

250324 HB7020