

Garant**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
160608/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 160608/50
GTIN	4067263092643
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 5,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	250334 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatător de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 160608 Categorie HB7020

250334 HB7020