

**Garant****Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:  
160612/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 160612/30
GTIN	4067263092650
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Avans $f$	0,3 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Conținut	250336 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 160612 Categorie HB7020

250336 HB7020