

Garant**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
160612/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 160612/50
GTIN	4067263092667
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	250336 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 160612 Categorie HB7020

250336 HB7020