

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 150604/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2538 150604/30
GTIN	4067263092957
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Conținut	250783 HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 3,75 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmatore de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150604 Categorie HBT020

250783 HBT020