

**Garant**

**Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate: 150612/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2549 150612/30
GTIN	4067263093299
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	251330 HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5,25 mm
Avans $f$	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

SNMG 150612 Categorie HB7020

251330 HB7020