

**Garant**

**Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate:  
190616/50**

**Date comandă**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2549 190616/50 |
| GTIN               | 4067263093343    |
| Clasa articolului  | GGN              |

**Descriere tehnică**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 1,05 - 6,75 mm                     |
| Avans $f$                                     | 0,3 - 0,5 mm/rot                   |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 105 - 260 mm/min                   |
| Număr de bucăți                               | 50                                 |
| Conținut                                      | 251336 HB7020                      |
| Categorie                                     | HB7020                             |
| Sfărâmător de așchii                          | SG                                 |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

**Accesorii**

SNMG 190616 Categorie HB7020

251336 HB7020