

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2636 160408/30
GTIN	4067263095897
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	261234 HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160408
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VB.T 160408 Categorie HB7020

261234 HB7020