

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 11T304/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2651 11T304/30
GTIN	4067263096573
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,75 mm
Conținut	260507 HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmatör de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DCMT 11T304 Categorie HBT130

260507 HBT130