

Garant

**Plăcuță de retezare neutru, HB 7130, Lățime de canelare l (mm) / cantitate:
3,1/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2710 3,1/50
GTIN	4067263096412
Clasa articolului	GGN

Descriere**Adaptat pentru:**

Lamă pentru debitare Cod273552 – 273558 și Cod 273562 – 273570.

Descriere tehnică

Conținut	273115 3,1
Avans f	0,1 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	±0,1 mm
Rază la colț R	0,2 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB 7130
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Plăcuță de retezare neutră Lățime de canelare w 3,1 mm

273115 3,1