

Garant

**Plăcuță de retezare neutru, HU 7310, Lățime de canelare l (mm) / cantitate:
3,1/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2712 3,1/30
GTIN	4067263096481
Clasa articolului	GGN

Descriere**Adaptat pentru:**

Lamă pentru debitare Cod273552 – 273558 și Cod 273562 – 273570.

Descriere tehnică

Conținut	273310 3,1
Număr de bucăți	30
Rază la colț R	0,2 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,1 mm
Avans f	0,1 mm/rot
Categorie	HU 7310
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	300 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	300 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	230 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Plăcuță de retezare neutră Lățime de canelare w 3,1 mm

273310 3,1