

**Garant**

**Plăcuță de retezare neutru, HB 7130, Lățime de canelare l (mm) / cantitate:  
3,1/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2710 3,1/30
GTIN	4067263096405
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Adaptat pentru:**

Lamă pentru debitare Cod273552 – 273558 și Cod 273562 – 273570.

**Descriere tehnică**

Toleranță lățime de canelare w	±0,1 mm
Număr de bucăți	30
Conținut	273115 3,1
Rază la colț R	0,2 mm
Avans f	0,1 mm/rot
Categorie	HB 7130
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Plăcuță de retezare neutră Lățime de canelare w 3,1 mm

273115 3,1