



Șubler digital, interval de măsurare 150 mm ABS, Număr de șublere: 3



Date comandă

Numărul de comandă	412822 3
GTIN	4067263100003
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafețele de măsurare sunt finisate / lepuite cu precizie. Șubler digital cu **riglă gradată absolută**, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se oprește automat după cca 5 minute și pornește printr-o simplă împingere.

- **Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.**
- **Sistemul electronic este decuplat de la carcasă și asamblat direct pe partea culisantă. Forța de măsurare este transmisă direct pe brațul de măsurare. Astfel, șublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută și o durabilitate mai bună.**
- **Cu carcasă metalică robustă.**

Livrare:

3x șubler Cod 412821 Ref. 150. Baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Decuplare automată	da

Tijă adâncime existentă	da
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Număr de baterii incluse	3
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Citire comutabilă	mm / inch
Materialul carcasei	Metal
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200

Accesorii

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032