

Garant**Set șublere, interval de măsurare 150 mm Vernier 1/50, Număr de șublere: 10**

Date comandă

Numărul de comandă	410107 10
GTIN	4067263100034
Clasa articolului	40Z

Descriere

Execuție:

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Cursor optimizat, ergonomic. Citire fără erori datorită gradației în culori contrastante.

Suprafețe de măsurare lepuite fin.

Livrare:

10x șubler Cod 410105 Ref. 150.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385
Gradație	1/128 inch
Ambalaj	Husă
Gradație	1/50 mm

Fișă de date

Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,02 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă adâncime existentă	da
Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/410107-10>