

Garant**Set șublere digitale, cu indicator de adâncime pătrat, interval de măsurare 150 mm IP67 cu ieșire de date, Număr de șublere: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	412691 3
GTIN	4067263100249
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP67 cu ieșire de date. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5mm.** Durata de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat la modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se menține valoarea măsurată și punctul zero.

Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mână confortabilă.**

Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf, chiar și când are cuplat cablul de date. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

3x șubler Cod 412690 Ref. 150 **3x șubler** Cod 412690 Ref. 150

Accesorii opționale:

Cablul de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963.

Piese de schimb:

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Calibrarea	A1
Clasă de protecție IP	IP 67
Citire	0,0005 inch
Lungimea ciocului	40 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tijă adâncime existentă	da
Număr de baterii incluse	3
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200
Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200

Accesorii

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Capac pentru șubler Tip D	412237 D
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Capac pentru șubler Tip B	412237 B