

**Garant****APMT 180508 ER, HB7935, Tip: TI****Date comandă**

Numărul de comandă	215254 TI
GTIN	4045197696199
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p_{max}} = 9$  mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,17 mm

**Descriere tehnică**

Tip	TI
Avans $f_z$ per dinte	0,17 mm
Rază la colț	0,8 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 180508 ER
Categorie	HB7935
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		