



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GSR1860PRO



Date comandă

Numărul de comandă	P07332 GSR1860PRO
GTIN	4059952525501
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcționare pe dreapta/stânga.
- Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
- Reglare în mai multe trepte a momentului de rotație pentru înșurubare precisă.
- Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precisă.
- Mâner moale.

KickBack-Control cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie și frână de motor. Mandrină de metal cu blocare automată 13mm. Moment de torsiune ridicat. Este posibilă echiparea cu modul **Connectivity**.

Avantaj:

- Șlefuitor cu vibrații compact cu acumulator – recomandat pentru orice colț.
- Bosch Sistem microfiltru pentru o aspirare eficientă a prafului.
- Design ergonomic cu suprafețe Softgrip pentru diferite poziții de prindere.
- Durabilitate îndelungată datorită rulmenților etanșați și a construcției robuste.
- Flexibilitate la lucru în orice situație datorită acumulatorului 18 V.
- Placa de șlefuit GSS 18V-10 este compatibilă cu hârtia cu scai sau cu cleme.
- Fixare perfectă, hârtia nu flutură și nu se rupe.

Electronic Motor Protection.

Livrare:

Cu geantă de transport, fără acumulator și încărcător. Geantă de transport în limita stocului disponibil. Inclusiv 2 × acumulatoare ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ion, încărcător rapid, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și Cod 073863 – 073867.

Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Denumirea producătorului: GSR 18V-60C

Număr de acumulatoare incluse: 2

Tip acumulator: Litiu-Ion

Capacitate acumulator: 4 Ah

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Model constructiv motor: Motor fără perii

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	4 Ah
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	GSR 18V-60C
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Interval de turație treapta 2	0 - 1900 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Utilizare tipică	Strong
Moment maxim de rotație moale	31 Nm
Interval de turație treapta 1	0 - 600 min ⁻¹
Model constructiv motor	Motor fără perii
recomandat pentru material	Oțel
Greutate	18 kg

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	15 - 13 mm
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

Accesorii

Acumulator Li-Ion ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073856 C18
Set de pornire cu acumulator ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073863 C18