

Garant**APMT 133504 SR, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	215325 ST1400
GTIN	4045197673565
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,15 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,15 mm
Tip	ST1400
Rază la colț	0,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 133504 SR
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		