

**Garant**
**APMT 180512 SR, HB7520, Tip: ST1400**


### Date comandă

Numărul de comandă	215238 ST1400
GTIN	4045197600998
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**

 Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p,max} = 9$  mm.

Rază la colț: 1,2 mm

 Avans  $f_z$  per dinte: 0,25 mm

### Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans $f_z$ per dinte	0,25 mm
Rază la colț	1,2 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 180512 SR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		