

**Garant****APMT 133508 SR, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	215326 ST1400
GTIN	4045197601193
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,15 mm**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Avans $f_z$ per dinte	0,15 mm
Rază la colț	0,8 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 133508 SR
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		