

Garant**APMT 133524 SR, HB7520, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	215389 UNI
GTIN	4045197673664
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Rază la colț: 2,4 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	2,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 133524 TR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		