

Garant**APMT 180504 SR, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă 215225 ST1400

GTIN 4045197673442

Clasa articolului 21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,25 mm**Descriere tehnică**Avans f_z per dinte 0,25 mm

Tip ST1400

Rază la colț 0,4 mm

Serie Softcut®

Cod ISO Plăcuță amovibilă APMT 180504 SR

Categorie HB7510

Materialul sculei Carbura

Tip produs Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		