

Garant**APMT 180512 SR, HB7510, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	215227 ST1400
GTIN	4045197673459
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Rază la colț: 1,2 mm

Avans f_z per dinte: 0,25 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,25 mm
Rază la colț	1,2 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 180512 SR
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		