

Garant**Freze disc Lățime HSS ap = 1,5 mm, Ø D / număr de dinți Z: 125/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218440 125/10
GTIN	4045197534118
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi.**

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1113
Set de șuruburi de fixare	219985

Număr de dinți Z	10
Tip de coadă	cu alezaj
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi de fixare 10 buc.	219985
-----------------------------------	--------