

**Prelungitor cu protecție la supratensiune, Număr de prize:****Date comandă**

Numărul de comandă	081163
GTIN	4007123212095
Clasa articolului	08B

Descriere**Execuție:**

Cu întrerupător luminos de siguranță și socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).

Carcasă foarte rezistentă la șocuri cu intrarea cablului dispusă pe partea opusă comutatorului, pentru o deservire simplă și suplimentar cu element de suspendare. **Protecția la supratensiune** (13000 A) împiedică defectarea aparatelor conectate datorită suprasarcinii.

Lungimea cablului: 2,5 m

Descriere tehnică

Putere nominală (desfășurat)	3500 W
Protecție la suprasolicitare garantată până la	13000 A
Întrerupător pornit/ oprit	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecă intrare	F
Număr de prize	8
Lungime bară	630 mm
Structura cablului	3G1,5
Clasa cablului	H05VV-F
Lungimea cablului	2,5 m
Tip produs	Prelungitor

