

Garant**Dorn cilindric din carbură, scurt, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 210561 16 |
| GTIN | 4045197558053 |
| Clasa articolului | 21Z |

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială ≤ 10 µm** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Fără suprafață de antrenare (pentru prelucrarea HSC). **Toleranță = h6.**

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Ø cozii D_5 h6 | 16 mm |
| Lungime utilă L_1 | 85 mm |
| Ø exterior d_1 | 15,8 mm |
| Pentru Ø capului de filetat D | 16 mm |
| Moment de strângere recomandat | 15 Nm |
| Lungimea totală L | 135 mm |
| Serie | TopCut |
| Suport | Coadă cilindrică |
| Răcire interioară | da |

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare