

**Garant****Freze disc Lățime HSS ap = 3,1 mm, Ø D / număr de dinți Z: 100/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218444 100/8
GTIN	4045197534194
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi.**

**Aplicație:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.  
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi de fixare	219985
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1125
Ø tăişului D <sub>c</sub>	100 mm

Număr de dinți Z	8
Tip de coadă	cu alezaj
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Freză-disc

---

## Accesorii

Set de șuruburi de fixare 10 buc.	219985
-----------------------------------	--------