

**Garant****Dorn cilindric, HSK-A 63, Pentru Ø capului de filetat D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210580 16
GTIN	4045197522870
Clasa articolului	21Z

**Descriere****Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

**Notă:**

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

**Descriere tehnică**

Ø exterior $d_1$	15,8 mm
Lungime utilă $L_1$	30 mm
Lungime activă dimensiune A	56 mm
Pentru Ø capului de filetat D	16 mm
Moment de strângere recomandat	15 Nm
Serie	TopCut
Suport	HSK-A 63

Răcire interioară

da

Tip produs

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare