

Garant**Dorn cilindric, SK 40, Pentru Ø capului de filetat D: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210575 25
GTIN	4045197522849
Clasa articolului	21Z

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Pentru Ø capului de filetat D	25 mm
Lungime utilă L_1	32 mm
Lungime activă dimensiune A	51 mm
Ø exterior d_1	24,8 mm
Moment de strângere recomandat	35 Nm
Referință de prindere	40 mm
Serie	TopCut

Suport	SK 40
Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare